

Garant**Strojni ureznik 6G DIN 371, bez prevlake, M: M8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131300 M8
GTIN	4045197069641
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****Tolerancijsko polje ISO 3 / 6G** = Nadmjera 0,02 – 0,04 mm.**Upotreba:**Za komponente koje se **galvaniziraju** nakon urezivanja navoja, ili se suze nakon kaljenja.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 3 6G

Nagib navoja: 1,25 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D_s: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 6,8 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	6,8 mm
Nagib navoja	1,25 mm
Ø navoja	8 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	8 mm

Ukupna duljina L	90 mm
4-kutna drška □	6,2 mm
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M8
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

