

Garant**Strojni ureznik HSSE-PM Oblik B, bez prevlake, M: M16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131280 M16
GTIN	4045197069467
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****Prednost:**

Veća otpornost na trošenje.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14 mm

Tehnički opis

Ø navoja	16 mm
Ø osnovne rupe	14 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	2 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	12 mm
Ukupna duljina L	110 mm

4-kutna drška □	9 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	48 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M16
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

