

**Garant**
**Strojni ureznik HSS-E-PM, vaporiziran, MF: 8X1**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137055 8X1
GTIN	4045197272355
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**

Vaporizirana površina protiv navarivanja materijala na reznu oštricu.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 7 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	1 mm
Ø navoja	8 mm
Ø osnovne rupe	7 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Ukupna duljina L	90 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX

Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 374
Dubina navoja	16 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M8×1
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	9 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	4 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		