

Garant**VHM razvrtač HPC prolazna rupa, TiAlN, nazivni Ø DC: 13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	164362 13
GTIN	4045197445841
Razred artikla	10N

Opis**Izvedba:**

NC izvedba s cilindričnom Ø drškom za standardizirani prihvat specijalno u hidrauličnim držačima ili vrlo preciznim držačima sa čahurom. Za vrhunsku koncentričnost i sigurnost procesa Nabava specijalnih čahura nije više potrebna. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za HPC primjenu za smanjenje troškova izrade.

Tolerancije proizvođača za razvrtače:

u cijelim brojevima i Ø 0,5: H7 prema DIN 1420
1/100-dimenzije Ø 3,97 – 12,03: +0,004/0
S kratkim žlijebovima i lijevom spiralom.

Upotreba:

Za HPC / HSC razvrtanje prolaznih rupa.

Napomena:**DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!****Preporučeni zamjenski proizvod je br. 164420.**

Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Tolerancija Ø bušenja: H7

Broj oštrica Z: 6

Tolerancija Ø bušenja: H7

Duljina rezne oštrice L₃: 22 mm

Duljina izboja L₁: 80 mm

Ukupna duljina L: 130 mm

Broj oštrica Z: 6

Ø drške D₃: 14 mm

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	80 mm
Posmak f u čeliku $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm/okr
Nazivni $\varnothing D_c$	13 mm
Tolerancija drške	h6
\varnothing drške D_s	14 mm
Ukupna duljina L	130 mm
Duljina rezne oštrice L_s	22 mm
Broj oštrica Z	6
preporučeni \varnothing bušenja u čeliku $< 1100 \text{ N/mm}^2$	12,8 mm
Tolerancija \varnothing bušenja	H7
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje	da
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik $< 750 \text{ N/mm}^2$	prikladno	150 m/min	P
Čelik $< 900 \text{ N/mm}^2$	prikladno	120 m/min	P
Čelik $< 1100 \text{ N/mm}^2$	prikladno	120 m/min	P
GG	prikladno	80 m/min	K
GGG	prikladno	60 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

mokro minimalno

prikladno