

Garant**Glava za razvrtanje VHM HPC H7 INOX slijepa rupa, TiAlN, nazivni Ø D: 22,201-Xmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	239735 22,201-X
GTIN	4062406606725
Razred artikla	23A

Opis**Izvedba:**

Sustav razvrtača s izmjenjivom glavom **finalno brušeni za dosjed IT7**. Geometrija rezanja prilagođena primjeni.

Koncentričnost sustava $\leq 5 \mu\text{m}$ (odnosi se na glavu i držač) u montiranom stanju.

S kratkim i ravnim žljebovima.

Upotreba:

Za slijepu rupe.

Za HPC-/HSC razvrtanje.

Napomena:

Ukupna iskoristiva duljina = L_1 (prihvat br. 239740 / 239745) + l (izmjenjiva glava br. 239710 do 239720).

Odgovarajući stezni ključ br. 219987. Nastavak za momentni ključ br. 219986.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit. Vrijeme dostave: 4 tjedana

Minimalna količina narudžbe: 1 komad

Posebna proizvodnja specifična za kupca: Storniranje je moguće maksimalno 3 radna dana od primitka naloga. Opoziv naloga nije moguć.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	8
Veličina prihvata	16 mm
Duljina rezne oštrice l_1	14 mm

List s podacima

Duljina glave l	26 mm
tolerancije koje se mogu konfigurirati	S
tolerancije koje se mogu konfigurirati	JS
tolerancije koje se mogu konfigurirati	K
tolerancije koje se mogu konfigurirati	ZB
tolerancije koje se mogu konfigurirati	M
tolerancije koje se mogu konfigurirati	F
tolerancije koje se mogu konfigurirati	ZA
tolerancije koje se mogu konfigurirati	T
tolerancije koje se mogu konfigurirati	F
tolerancije koje se mogu konfigurirati	U
tolerancije koje se mogu konfigurirati	H
tolerancije koje se mogu konfigurirati	J
tolerancije koje se mogu konfigurirati	G
tolerancije koje se mogu konfigurirati	B
tolerancije koje se mogu konfigurirati	C
tolerancije koje se mogu konfigurirati	R
tolerancije koje se mogu konfigurirati	CD
tolerancije koje se mogu konfigurirati	P
tolerancije koje se mogu konfigurirati	X
tolerancije koje se mogu konfigurirati	E
tolerancije koje se mogu konfigurirati	EF
tolerancije koje se mogu konfigurirati	D
tolerancije koje se mogu konfigurirati	Z
tolerancije koje se mogu konfigurirati	ZC
tolerancije koje se mogu konfigurirati	FG
tolerancije koje se mogu konfigurirati	A
tolerancije koje se mogu konfigurirati	N
tolerancije koje se mogu konfigurirati	V

List s podacima

kvalitete koje se mogu konfigurirati	6
kvalitete koje se mogu konfigurirati	7
kvalitete koje se mogu konfigurirati	8
kvalitete koje se mogu konfigurirati	9
kvalitete koje se mogu konfigurirati	10
kvalitete koje se mogu konfigurirati	11
kvalitete koje se mogu konfigurirati	12
kvalitete koje se mogu konfigurirati	13
Ø-područje	22,201 - 23,2 mm
Serija	TopCut
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tolerancija bušenja	H7
Primjena kod vrste bušenja	kod slijepe rupe
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	da
Polustandardno	da
odgovarajući prihvati	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za trljanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	M
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		