

Garant**Strojni urezник, bez prevlake, M: M14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131700 M14
GTIN	4045197070104
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Čvrsta izvedba s lijevom spiralom uspona od 15°.****Prednost:****Prikladno za isprekidane navoje** (npr. bočne otvore unutar provrta u kojem se reže navoj).

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	2 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	14 mm
Ø osnovne rupe	12 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	11 mm

Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	9 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	42 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M14
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	D
Kut spirale	15-20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K
Ulje	prikladno		

mekro maksimalno

prikladno samo u
posebnim uvjetima