



Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, bez unut. hlađenja, desno, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	255160 1
GTIN	4062406609450
Razred artikla	29W

Tehnički opis

ISO kod držača	S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
Ukupna duljina L	200 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Stezna visina L ₂	15,25 mm
Stezna visina L ₂	19 mm
Stezna visina L ₂	15,25 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	20 mm

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	25 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	20 mm
Rezervni dio	259981 10
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Rezni materijal	čelik
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušea šipka