

Garant**Strojni ureznik Oblik B, vrlo dugačak, bez prevlake, M: M16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131760 M16
GTIN	4045197070296
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****S ekstra dugačkom drškom.**≤ **M10: drška u skladu s DIN 371;**≥ **M12: drška u skladu s DIN 376.****Prednost:**Izrazito prikladno **za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: Norma proizvođača

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D₃: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Nagib navoja	2 mm
Ø navoja	16 mm
Ø osnovne rupe	14 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	Norma proizvođača

Ø drške D _s	12 mm
Ukupna duljina L	220 mm
4-kutna drška □	9 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	48 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M16
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

