

Garant
Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 3/4-10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	137860 3/4-10
GTIN	4045197080264
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:
Stabilna izvedba, s desnom spiralom. HSS-E
Upotreba:

Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 19,05 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

 Ø drške D₃: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 16,5 mm

Tehnički opis

Ø navoja	19,05 mm
Nagib navoja	2,54 mm
Navoji po colu	10
Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	16,5 mm
Standard	DIN 376

Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	14 mm
Ukupna duljina L	125 mm
4-kutna drška □	11 mm
Dubina navoja	38,1 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	3/4-10 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

