

Garant**Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 1/4-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137860 1/4-20
GTIN	4045197080189
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Čvrsta izvedba, s užebljenjem u desnu stranu uspona od 20°. HSS-E****Upotreba:****Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,1 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Navoji po colu	20
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	1,27 mm
Ø osnovne rupe	5,1 mm
Ø navoja	6,35 mm
Standard	DIN 371

Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	7 mm
Ukupna duljina L	80 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Dubina navoja	12,7 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	1/4-20 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

