

**Mrežasta brusna ploča 710W, Ø 150 mm, Granulacija: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567814 180
GTIN	4054596899865
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom **mrežaste strukture** s mnogobrojnim rupama.

Precizno oblikovano Cubitron™ II brusno zrno u kombinaciji s inovativnim **uzorkom u obliku vala** omogućuje maksimalnu stopu uklanjanja, vijek trajanja i najmanju moguću tendenciju začepljenja.

Prednost:

- **Brušenje bez prašine: najmanji utjecaj na radno mjesto i okoliš.**
- **Bez naslagivanja materijala na brusne ploče (izbjegavaju se nakupine prašine).**
- **Jamči bolje obrađene površine uz manju potrošnju sredstva za brušenje.**
- **Velika efektivnost – brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.**

Upotreba:

Idealno za primjenu na **izrazito tvrdim materijalima** poput npr. UV lakova, primarnih premaza, tvrdog drveta, ujedno i za čelične materijale.

maksimalna brzina obujma: 40 m/s

Tehnički opis

Granulacija	180
-------------	-----

Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Podloga sredstva za brušenje	tkana mreža
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 150 mm
Oznaka proizvođača	710W
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

