

**Garant****Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 1-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137860 1-8
GTIN	4045197080288
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Čvrsta izvedba, s užebljenjem u desnu stranu uspona od 20°. HSS****Upotreba:****Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.****Tehnički opis**

Broj steznih utora	4
Navoji po colu	8
Ø navoja	25,4 mm
Broj oštrica Z	4
Ø osnovne rupe	22,25 mm
Nagib navoja	3,175 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Ukupna duljina L	160 mm
4-kutna drška □	16 mm
Dubina navoja	50,8 mm
Vrsta navoja	UNC

Veličina navoja	1-8 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		