

**Garant**
**Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 3/8-16**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137860 3/8-16
GTIN	4045197080219
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**
**Stabilna izvedba, s desnom spiralom. HSS-E**
**Upotreba:**

&lt;B&gt;Za grubi navoj UNC&lt;/B&gt; ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 9,53 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

 Ø drške D<sub>s</sub>: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 8 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	1,587 mm
Navoji po colu	16
Ø navoja	9,53 mm
Ø osnovne rupe	8 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E

Ø drške D <sub>s</sub>	9 mm
Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	7 mm
Dubina navoja	19,06 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	3/8-16 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

