

Garant**VHM razvrtač HPC slijepa rupa, TiAlN, nazivni Ø DC: 10,03mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	164392 10,03
GTIN	4045197363688
Razred artikla	10N

Opis**Izvedba:**

NC izvedba s cilindričnom Ø drškom za standardizirani prihvat specijalno u hidrauličnim držačima ili vrlo preciznim držačima sa čahurom. Za vrhunsku koncentričnost i sigurnost procesa Nabava specijalnih čahura nije više potrebna. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za HPC primjenu za smanjenje troškova izrade.

Tolerancije proizvođača za razvrtače:

u cijelim brojevima i Ø 0,5: H7 prema DIN 1420
1/100-dimenzije Ø 3,97 – 12,03: +0,004/0
S kratkim i ravnim žljebovima.

Upotreba:

Za **HPC-/HSC razvrtnje slijepih rupa.**

Napomena:**DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!****Preporučeni zamjenski proizvod je br. 164425.**

Primjena kod vrste bušenja: kod slijepe rupe

Tolerancija Ø bušenja: 0 / 0,004

Broj oštrica Z: 6

Tolerancija Ø bušenja: 0 / 0,004

Duljina rezne oštrice L₃: 20 mm

Duljina izboja L₁: 76 mm

Ukupna duljina L: 120 mm

Broj oštrica Z: 6

Ø drške D₃: 10 mm

Tehnički opis

Tolerancija drške	h6
Duljina izboja L ₁	76 mm
Nazivni Ø D _c	10,03 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ²	0,6 mm/okr
Ø drške D _s	10 mm
Ukupna duljina L	120 mm
Duljina rezne oštrice L _s	20 mm
Broj oštrica Z	6
preporučeni Ø bušenja u čeliku < 1100 N/mm ²	9,8 mm
Tolerancija Ø bušenja	0 / 0,004
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje	da
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste bušenja	kod slijepe rupe
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
GG	prikladno	80 m/min	K
GGG	prikladno	60 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

mokro minimalno

prikladno