

Garant**Strojni ureznik HSS-E-PM, Tvrdi krom, G: G1/8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137340 G1/8
GTIN	4045197079787
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Tvrdokromirana površina za smanjeno navarivanje materijala i povećanje vijeka trajanja.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

Rezni materijal: HSS E PM

Navoji po colu: 28

Ø navoja: 9,73 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 8,8 mm

Tehnički opis

Ø navoja	9,73 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	8,8 mm
Nagib navoja	0,907 mm
Broj steznih utora	3
Navoji po colu	28
Rezni materijal	HSS E PM
Ø drške D _s	7 mm

Ukupna duljina L	90 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Dubina navoja	19,46 mm
Veličina navoja	G1/8
Prevlaka	Tvrđi krom
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5156
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	28 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	28 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	23 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	28 m/min	N
Ulje	prikladno		

mokro maksimalno

prikladno