

rapid**kućište namatača crijeva od čeličnog lima, tip: 15****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080076 15
GTIN	4030704090041
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Kolut za namatanje s automatskim sustavom za izvlačenje / uvlačenje putem čeličnih opruga s dugim vijekom trajanja i s **višestrukim zaustavnim točkama po okretaju**.

Otvoreni kolut za namatanje u **lakiranoj, djelomično pocinčanoj izvedbi od čeličnog lima sa zakretnom izlaznom vodilicom** i čvrstim **gumenim crijevom**.

Upotreba:

Prikladan za zrak, vodu, naftu, dizel.

Za povećavanje ergonomije rada bez zatezanja crijeva kao i za osiguranje poretka i sprječavanje opasnosti od ozljeda i nesreća uzrokovanih crijevima koja se nalaze na podu.

Tehnički opis

Korisna dužina crijeva	15 m
Priključak odvoda	1/2 col
maksimalan radni tlak	50 bar
Priključak dovoda	1/2 col
Materijal kućišta	Čelični lim, lakirani

Visina kućišta	494 mm
Dubina kućišta	180 mm
Širina kućišta	470 mm
Vrsta proizvoda	Koloturnik s crijevom