

Garant
Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 5/8-11

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	137860 5/8-11
GTIN	4045197080257
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:
Stabilna izvedba, s desnom spiralom. HSS-E
Upotreba:

Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 11

Ø navoja: 15,88 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

 Ø drške D₃: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 13,5 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	13,5 mm
Navoji po colu	11
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	2,309 mm
Ø navoja	15,88 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 376

Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	12 mm
Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	9 mm
Dubina navoja	31,76 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	5/8-11 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

