

**Kompresor za komercijalnu primjenu, tip: 210/10W****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Ventili bez korozije, vrlo učinkovito hlađenje, ležajevi prijenosa predimenzionirani tako da im nije potrebno održavanje, spremnici zaštićeni od korozije; najmanje 10 godina garancije nakon kupnje za zamjenske dijelove. Velik stupanj učinkovitosti za male pogonske troškove. Kompaktni mali kompresor sa čvrstim voznim postoljem za manje potrebe za zrakom.

Dio isporuke:

Uključujući reducirni ventil filtra s manometrom, brza spojka.

Napomena:

Ostali kompresori isporučivi na upit.

Tehnički opis

Volumen spremnik pod tlakom	10 l
maksimalna snaga punjenja	140 l/min
Težina	29 kg
Duljina	420 mm
maksimalna usisna snaga	210 l/min

Prihvat snaga	1,1 kW
Visina	650 mm
maksimalni tlak (zraka)	10 bar
širina	370 mm
Oznaka proizvođača	210/10W
Vrsta proizvoda	Kompresor