

Garant**Strojni ureznik HSS-E, nitrirano i vaporizirano, M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131920 M10
GTIN	4045197070692
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 8,5 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1,5 mm
Ø osnovne rupe	8,5 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	10 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	10 mm
Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	8 mm

Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	30 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M10
Prevlaka	nitrirano i vaporizirano
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

