

Garant**Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 7×D midi, tip: 10R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319468 10R
GTIN	4062406641900
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

Prednost:

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje neophodno je izvršiti provjeru pomoću Hoffmann e-Tool ili ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3×D za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 10×D.

Tehnički opis

Polumjer R	1,2 mm
Stezni $\varnothing D_1$	10 mm
Duljina drške L_s	53 mm
Ukupna duljina L_2	129 mm
Duljina izboja L_1	70 mm
Smjer rezanja	desno
C	1 mm

Odstupanje Z od osovine	11 mm
Ø drške D ₂	32 mm
Ø D ₃	40 mm
Unutarnja dubina tokarenja do	7×D
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	stabilizator držača za unutarnje tokarenje