

Garant**Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 7×D midi, tip: 16R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319468 16R
GTIN	4062406642440
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

Prednost:

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje neophodno je izvršiti provjeru pomoću Hoffmann e-Tool ili ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3×D za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 10×D.

Tehnički opis

Duljina drške L_s	53 mm
Ukupna duljina L_2	171 mm
Polumjer R	1,2 mm
Duljina izboja L_1	112 mm
Ø drške D_2	32 mm
Stezni Ø D_1	16 mm
Smjer rezanja	desno
Odstupanje Z od osovine	16 mm

C	1,5 mm
Ø D ₃	40 mm
Unutarnja dubina tokarenja do	7×D
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	stabilizator držača za unutarnje tokarenje