

**Garant****Strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 3/8-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	138000 3/8-24
GTIN	4045197080332
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Čvrsta izvedba, s užebljenjem u desnu stranu uspona od 20°. HSS-E****Upotreba:****Za fini navoj UNF ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 9,53 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 8,5 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	3
Ø navoja	9,53 mm
Ø osnovne rupe	8,5 mm
Navoji po colu	24
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374

Ø drške D <sub>s</sub>	7 mm
Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Dubina navoja	19,06 mm
Nagib navoja	1,058 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	3/8-24 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

