

Garant**Strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 5/8-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	138000 5/8-18
GTIN	4045197080370
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Čvrsta izvedba, s užebljenjem u desnu stranu uspona od 20°. HSS-E****Upotreba:****Za fini navoj UNF ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 15,88 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14,5 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	18
Broj steznih utora	3
Ø navoja	15,88 mm
Ø osnovne rupe	14,5 mm
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374

Ø drške D _s	12 mm
Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	9 mm
Dubina navoja	31,76 mm
Nagib navoja	1,411 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	5/8-18 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

