

**Garant**
**Strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 12-28**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	138000 12-28
GTIN	4045197080301
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**
**Stabilna izvedba, s desnom spiralom. HSS-E**
**Upotreba:**

&lt;B&gt;Za fini navoj UNF&lt;/B&gt; ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 28

Ø navoja: 5,49 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

 Ø drške D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,7 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	5,49 mm
Ø osnovne rupe	4,7 mm
Broj steznih utora	3
Navoji po colu	28
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm

Ukupna duljina L	80 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Dubina navoja	10,96 mm
Nagib navoja	0,907 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	12-28 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

