

Garant
Precizni upuštač 90°, TiN, Vanjski-Ø Dc: 37mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	150396 37
GTIN	4045197087034
Razred artikla	11M

Opis
Izvedba:

Upuštači s radijalno brušenim žljebovima. Žljebovi su do vel. 31 brušeni iz punog materijala. Kut klina mijenja se prema Ø upuštača, tako da se optimalno oblikuje odvojena čestica. Vrh upuštača kao i slobodna površina su brušeni čime se olakšava strojna obrada.

Precizni upuštač visoke učinkovitosti.

Napomena:

Odgovarajuće redukcijske drške vidi **br. 343000-343530**.

Za upuštače s drškom 6,3 mm (1/4 cola); pogledajte grupu 67.

Tehnički opis

za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M20
Vanjski Ø	37 mm
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991	M20
Najmanji Ø upuštanja	4,8 mm
Ø prethodnog bušenja	4,8 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,25 mm/okr
Ukupna duljina L	118 mm
Morse konus MK	2
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	TiN

Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 335 D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	34 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
CuZn	prikladno	80 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		