

**Garant****Gruborezno glodalo HSS-Co8, bez prevlake, Ø js14 DC: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192520 25
GTIN	4045197106735
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:****S rebrastim profilom i brušenim slobodnim površinama.**

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.

- **Široko, fino brušeni žljebovi.**
- **Specijalni kut rezanja za aluminij i neželjezne metale.**

**Prednost:**Radi širokih žljebova za odvojene čestice prikladna za **velike volumene odrezivanja.****Tehnički opis**

Posmak $f_z$ za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,09 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,5 mm
Ø reza $D_c$	25 mm
Broj zubi Z	3
Ø drške $D_s$	25 mm
Ukupna duljina L	166 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	90 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	js14
Kut spirale	36 stupanj

Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	WR
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	138 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		