

Garant**VHM upuštač 60°, bez prevlake, Vanjski-Ø Dc: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150855 20
GTIN	4045197087379
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Vrlo čvrsta izvedba, specijalna geometrija za najveće opterećenje pri upuštanju i skidanju srha bez vibriranja alata.

Materialul sculei:

Vel. 8 – od VHM-a.

Vel. 10–25 – VHM-glava zalemljena na dršku. Slično kao DIN 344 C.

Tehnički opis

Posmak f u INOX-u < 900 N/mm ²	0,16 mm/okr
Tolerancija drške	h9
Najmanji Ø upuštanja	5 mm
Vanjski Ø	20 mm
Ø drške D _s	10 mm
Ukupna duljina L	67 mm
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača

Drška	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	65 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	16 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		