

Garant**VHM torusno glodalo HPC, ZOx, Ø f8 DC / R1: 16/4,0mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	206265 16/4,0
GTIN	4045197539250
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S jakim jezgrom, **posebnim lomačima za odvojene čestice** i **dubokim poliranim žljebovima**
Nova generacija visokoučinkovitih glodala u području HPC obrade.

Upotreba:

Specijalno za **obradu pri velikim brzinama** u **izradi kalupa i alata**.

Tehnički opis

Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	100 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,07 mm
Radius rezne oštrice R_1	4 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	15 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,07 mm
Broj zubi Z	3
\varnothing reza D_c	16 mm
\varnothing drške D_s	16 mm
Duljina rezne oštrice L_s	25 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Drška	DIN 6535 HA s h6

Kut spirale	45 stupanj
Prevlaka	ZOX
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,03×D kod kopirnih glodala
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Torus glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	240 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	120 m/min	N
Cu	prikladno	100 m/min	N
CuZn	prikladno	120 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima
Usluge	
Brušenje tip HB	129100 HB