

**List kružne pile fini, Ø×debljina: 315X3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	177050 315X3
GTIN	4045197095428
Razred artikla	12T

Opis**Izvedba:**

Precizna izvedba i dobra kvaliteta po povoljnoj cijeni. **Površina tretirana parom**, štiti od navarivanja materijala.

Upotreba:

Na strojevima s malim brzinama (otprilike 50 O/min).

Napomena:

- **Za nehrđajuće čelike (npr. V2A) posebno obratiti pozornost na ispravnu brzinu rezanja i podmazivanje (vidi podatke u priručniku o strojnojobradi, br. 110020).**
- **Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost razmjerno su bolje nego one dopuštene prema normi DIN 1840, u nekim situacijama i do 50 %.**

Rezni materijal: HSS

Debljina: 3 mm

Ø bušenja: 40 mm

Broj zubi Z: 160

Podjela t: 6 mm

Broj priteznih rupa: 2; 4

Ø priteznih rupa: 8; 12 mm

Tehnički opis

Ø bušenja	40 mm
Podjela t	6 mm
Ø	315 mm
Debljina	3 mm
prikladno za pilu	Eisele
Broj zubi Z	160
Ø priteznih rupa	8; 12 mm
Broj priteznih rupa	2; 4
Ø priteznih rupa polukrug	55; 64 mm
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	List kružne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	800 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	600 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	37 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	P
GG(G)	prikladno	27 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	400 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Zrak

prikladno samo u
posebnim uvjetima