



Strojni ureznik HSS-E-PM oblik B 6HX, TiCN, M: M5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	132170 M5
GTIN	4045197265418
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Povećani zasjek.

Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice. Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvod je br. 132180.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,8 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 70 mm

Ø drške: 6 mm

Kvadratna drška: 4,9 mm

Ø jezgre rupe: 4,2 mm

Tehnički opis

Kut narezivanja	50 stupanj
Broj oštrica Z	3
Ø jezgre rupe	4,2 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,8 mm
Ø navoja	5 mm

Standard	DIN 371
Ø drške	6 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	70 mm
Kvadratna drška	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	10 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M5
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 2xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo