

**Jedinica za održavanje dvodjelno montiranje, Unutarnji navoj Ø: 1/4col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080015 1/4
GTIN	4047322229685
Razred artikla	08A

**Opis****Izvedba:**

**Jedinica za održavanje** u modularnoj građevnoj seriji („multifix“ sistem), sastoji se od tlačnog amortizera, uljna mazalica i filtra. Područje regulacije 0,5 – 10 bara, radni tlak maks. 16 bara, radna temperatura maksimalno 60 °C.

Jedinica za održavanje postavljena je u 2 dijela, s tlačnim amortizerom, uljnom mazalicom i filtrom.

**Prednost:**

Jedinica za održavanje je individualno prilagodljiva, npr. s više regulatora tlaka, bez uljne mazalice (za bezuljne alate), i dr.

**Upotreba:**

Za naprave u tlačnom području do 16 bara. Kompatibilno s proizvođačima CEJN, RECTUS i JWL.

**Tehnički opis**

Unutarnji navoj Ø	1/4 col
Ukupna duljina (L) kao 2-dijelna jedinica za održavanje	93 mm
Visina (H)	190 mm

Vrsta proizvoda

Jedinica za održavanje

**Pribor**

Polikarbonatni spremnik za mazalice Staklo Ø 33 mm

080023 33

Polikarbonatni spremnik za filter Staklo Ø 33 mm

080024 33

Pričvrtni kutnik s 2 vijka tip ZW11

080025 ZW11