



Pneumatski udarni čekić s dlijetom, tip: P2531-H



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079730 P2531-H
GTIN	7322590059514
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Praktičan **čekić s dlijetom** prikladan za klesanje i razdvajanje.

Dio isporuke:

Uključivo potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
Dimenzije prihвата za alat	10,2 mm
Duljina	193 mm
Težina	1,5 kg
maksimalne vibracije prema EN	11,5 m/s ²
maksimalna potreba za zrakom	402 l/min

Oznaka proizvođača	P2531-H
Prihvat za alat oblik	6-kut
Udarna frekvencija	50 Hz
Radna buka	100 dB(A)
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Čekić s dlijetom

Pribor

Dlijeto mjera 20X178 mm	079739 20X178
Dlijeto mjera 3,2X178 mm	079739 3,2X178