

Garant**Strojni ureznik HSSE-PM, nitriran + vaporiziran, M: M5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132420 M5
GTIN	4045197071545
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Veliki zasjek. Vodeći dio s utorima za podmazivanje**, ali bez spiralnih žlijebova.**Prednost:**

Izuzetno čvrst, optimalno vlastito vođenje i bez naknadnog urezivanja kod povratnog hoda.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,8 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,2 mm

Tehnički opis

Ø navoja	5 mm
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,8 mm
Ø osnovne rupe	4,2 mm
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	6 mm

Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	10 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M5
Prevlaka	nitriran + vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Hibridi	prikladno		
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	6 m/min	S
Inconel	prikladno	2 m/min	S
MMC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

