

## Garant

### Gruborezno glodalo HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 10M mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	192645 10M
GTIN	4045197107251
Razred artikla	11W

#### Opis

##### Izvedba:

**S brušenom stražnjom površinom.** <br>Do vel. 20 geometrija čeone oštrice za ukapanje. <br>Široki razmaci između zubi mogu se dodatno brusiti bez izmjena profila.

**HSS-PM** – Za najviše zahtjeve odrezivanja.

Vel. 6M do 25M – **MID glodalo:** Dimenzije u skladu s **tvorničkom normom**, koje se nalaze između DIN 844 **kratko** i DIN 844 **dugačko**.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: js12

Broj zubi Z: 4

Kut spirale: 30 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 1835 B s h6

Broj zubi Z: 4

Duljina rezne oštrice L<sub>s</sub>: 35 mm

Ukupna duljina L: 84 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 10 mm

Duljina skošenja pod 45°: 0,4 mm

Posmak f<sub>z</sub> za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,035 mm

#### Tehnički opis

Ø reza D <sub>c</sub>	10 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,4 mm
Posmak f <sub>z</sub> za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,035 mm
Broj zubi Z	4

Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Ukupna duljina L	84 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	35 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	js12
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS PM
Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	NR
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala