



## Strojni ureznik HSS-E-PM oblik B 6HX, TiCN, M: M20



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	132170 M20
GTIN	4045197265487
Razred artikla	11H

### Opis

#### Izvedba:

<B>Povećani zasjek.

Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje,</B> ali bez žljebova za odvojene čestice. Primjenjiv s <B>emulzijom</B> (udio masti najmanje 8 %).

#### Napomena:

**DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!**

**Preporučeni zamjenski proizvod je br. 132180.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 2,5 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 140 mm

Ø drške: 16 mm

Kvadratna drška: 12 mm

Ø jezgre rupe: 17,5 mm

### Tehnički opis

Broj steznih utora	4
Nagib navoja	2,5 mm
Ø jezgre rupe	17,5 mm
Ø navoja	20 mm
Broj oštrica Z	4
Kut narezivanja	50 stupanj

Standard	DIN 376
Ø drške	16 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	140 mm
Kvadratna drška	12 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	40 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M20
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 2xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo