

HOLEX**Lončasti magnet sa zaštitnom pločom, AlNiCo, Ø: 17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085940 17
GTIN	4045197372734
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

- Bez oštećivanja magneta pri obradi čeličnog omotača.
- Magnetska sila usmjerena prema dolje radi aluminjskog prstena.
- Pričvrсни navoj na površini magneta.
- Postojan na temperaturu do najviše 220°C.

Upotreba:

Ugradnja u uređaje, za učvršćivanje ili podizanje.

Tehnički opis

Pričvrсни navoj u magnetskoj glavi	M6 mm
Nazivna sila stezanja	26,5 N
Materijal površine	Čelik
maksimalna postojanost na temperaturi	220 °C
Ø	17 mm
Visina	16 mm

Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Lončasti magnet