



Strojna stega, tip: 150I



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	362175 150I
GTIN	4062406384098
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

Robusno lijevano osnovno tijelo, vodilice i donja površina brušene. Otvori za čišćenje u osnovnom tijelu za dobar protok odvojenih čestica. Smanjeno podizanje komponente pomoću posebnog mehanizma prijenosa sile u pokretnoj čeljusti.

Upotreba:

Stega za obradne centre s raznolikom primjenom.

Dio isporuke:

Uklj. 2× nasadna čeljust, 2× prednja čeljust br. 362181 i 1× ručka.

Dodatni pribor:

Prednja čeljust br. 362177 – 362183, ručka br. 362190, set rezervnih dijelova br. 362199.

Pričvršćivanje s T-utornim vijcima br. 375300 i poravnanje preko T-matica br. 375365.

Napomena:

Dimenzije za uparivanje nisu kompatibilne s drugim proizvodima. Colna verzija - vijci i navoji u colnoj verziji, 6-kutni ključ za stezanje = SW 3/4 cola.

Tehnički opis

Sila stezanja	36 kN
L ₁	101,6 mm
Tip	col
L ₂	58,7 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	NC-HOLEX

L ₃	90,5 mm
Duljina osnovnog tijela a	427 mm
Visina čeljusti C	44,5 mm
Širina osnovnog tijela B	186 mm
Širina čeljusti A	151 mm
Područje stezanja b	0 - 232 mm
Razmak između provrta f	98,4 mm
Duljina ključa SW	3/4 col
Visina osnovnog tijela c +/- 0,012	73 mm
Brzo podešavanje	ne
Izmjenjive čeljusti	da
Vrsta proizvoda	Strojna stega

Pribor

Prednja čeljuststandardna tip 150	362181 150
Set zamjenskih dijelova9-dijelna tip 9	362199 9