

Garant
VHM mikro glodalo, DLC, Ø Dc×L1: 0,2X1mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	201141 0,2X1
GTIN	4062406387112
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

S **razvijenijom DLC prevlakom sp^2** . Za **maksimalnu snagu i preciznost u** aluminijskim materijalima. **Izrazito ograničene tolerancije** brinu o maksimalnoj preciznosti. Dvostruko brušena stražnja površina s 2 skošenja. **Kut nagiba $\alpha=16^\circ$** .

Tolerancije:

• **Ø oslobodjenja: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Posebno stabilna drška za smanjenje vibracija.

Napomena:

Kod povećane slobodne duljine alata, izvršite smanjenje a_p !
Vrijednost za:
puni utor: $a_p = 0,25 \times D \times a_{p, \text{korr}}$
kutno glodanje: $a_p = 0,5 \times D \times a_{p, \text{korr}}$
Za izračunavanje brzine posmaka vf primijenite stvarno upotrijebljeni (najčešće maksimalni) broj okretaja stroja!
npr.: $vf = 18\,000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

Tehnički opis

Posmak f_z za glodanje utora u aluminijskom lijevu	0,01 mm
Ukupna duljina L	55 mm
Duljina rezne oštrice L_s	0,3 mm
Oslobađanje Ø D_1	0,18 mm
Broj zubi Z	2
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminijskom lijevu	0,014 mm
Drška	DIN 6535 HA s h5
Kut skošenih rubova	90 stupanj

Ø reza D_c	0,2 mm
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	1 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ø drške D_s	6 mm
Tolerancija nazivnog Ø	0 / -0,005
Kut spirale	25 stupanj
Korekcijski faktor $a_{p\text{ korr}}$	1
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	W
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $0,5 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	480 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	440 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
PMMA akril	prikladno	200 m/min	N
PE-HD	prikladno	160 m/min	N
PA 66	prikladno	200 m/min	N
PEEK	prikladno	150 m/min	N
PF 31	prikladno	130 m/min	N
PVDF GF20	prikladno	180 m/min	N

POM GF25	prikladno	160 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	150 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	130 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Cu	prikladno	160 m/min	N
CuZn	prikladno	200 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		