

Honeywell
MILLER**Prihvatni pojas H500 IS5, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	098183 2
GTIN	3660681064820
Razred artikla	09A

Opis**Izvedba:**

Elastični DuraFlex® **prihvatni pojas u dvije točke** s prozračnom podstavom za leđa i D-prstenom. Potpuno prilagodljivi, automatski pričvršćivači za brzo otpuštanje. S **pričvrsnim točkama** za alat.

Novorazvijeni prihvatni pojasevi H500 odlikuju se anatomske i ergonomski oblikovanim prozračnim jastučićima. Visoka sloboda kretanja i mnoštvo inteligentnih funkcija povećavaju **dugoročnu udobnost** nositelja. Do 140 kg. **Prihvatni pojas H500 IS5** – veže se na prsnom košu: automatska spojnica. Kopča za noge: kopča za brzo otpuštanje. Prednja ušica 2 x petlje za remenje (sternalne).

Standard:

EN 361

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	Prihvatni pojas H500 - IS5 MB 2LO
Veličina proizvođača	2
Težina	1,17 kg

Vrsta proizvoda

Prihvatni pojas