

**Garant**

„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, desno, Ø DC: 18mm


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268408 18
GTIN	4062406392628
Razred artikla	21X

**Opis**
**Izvedba:**

Cilindrična drška s potpornim vijencom.

**Upotreba:**

1. Čeono tokarenje.<br>2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.<br>3. Unutarnje tokarenje.<br>4. Vanjsko tokarenje.

**Napomena:**

- **Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.**
- **Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).**
- **Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Nazivni Ø D	18 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	56 mm
Ø d <sub>2</sub>	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZCMX 09..
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	40,5 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	53 mm

Serijski broj	„4 u 1“
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 43	269028 43
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 44	269028 44