

Garant

„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, lijevi, Ø DC: 18mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268409 18
GTIN	4062406392642
Razred artikla	21X

Opis

Izvedba:

Cilindrična drška s potpornim vijencom.

Upotreba:

1. Čeono tokarenje.
2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
3. Unutarnje tokarenje.
4. Vanjsko tokarenje.

Napomena:

- Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.
- Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).
- Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.
- Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).

Tehnički opis

Ø drške D _s	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZCMX 09..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Duljina drške L _s	56 mm
Korisna duljina L ₁	40,5 mm
Nazivni Ø D	18 mm
Ø d ₂	32 mm
Duljina izboja L _A	53 mm

Seriya	„4 u 1“
Primjena	lijevi
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 43	269028 43
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 44	269028 44