

Garant**ZCMX 09T304, Vrsta: HBZ025**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268438 HBZ025
GTIN	4062406392741
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 8.

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 210 m/min
Prevlaka	PVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T308
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f glodanje	0,1 - 0,3 mm
Vrsta	HBZ025
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f bušenje	0,03 - 0,12 mm
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	18 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje