

Garant**ZCMX 09T304, Vrsta: HBZ035****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268438 HBZ035
GTIN	4062406392765
Razred artikla	21E

Opis**Izvedba:**

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 8.

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f glodanje	0,1 - 0,3 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 190 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T308
Vrsta	HBZ035
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2

Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Posmak f bušenje	0,03 - 0,12 mm
Prevlaka	PVD
Kutni radijus	0,4 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	18 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje