

Garant**ZCMX 130408, Vrsta: HBZ025**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268444 HBZ025
GTIN	4062406392284
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Vrsta	HBZ025
Prevlaka	PVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 130408
Posmak f bušenje	0,03 - 0,12 mm

Posmak f glodanje	0,1 - 0,3 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 210 m/min
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	25 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje