

Garant**Strojni ureznik za sivi lijev, nitrirano, M: M5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132500 M5
GTIN	4045197071774
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

S ravnim žljebovima i kratkim uvodnim dijelom (2-3 uvodna navoja).

Tekst oblačića:

4 rezne oštrice (od veličine M5).

4 žlijeba (od veličine M5).

Zahvaljujući nitriranoj površini (13 2500) izuzetno otporan na trošenje.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,8 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,2 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	0,8 mm
Ø navoja	5 mm
Ø osnovne rupe	4,2 mm
Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Standard	DIN 371

Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M5
Prevlaka	nitrirano
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	bijela
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
GG	prikladno	13 m/min	K
GGG	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

