

Garant**Strojni ureznik HSSE-PM, nitriran + vaporiziran, M: M14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132420 M14
GTIN	4045197071590
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Veliki zasjek. Vodeći dio s utorima za podmazivanje**, ali bez spiralnih žlijebova.**Prednost:**

Izuzetno čvrst, optimalno vlastito vođenje i bez naknadnog urezivanja kod povratnog hoda.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	12 mm
Nagib navoja	2 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	14 mm
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	11 mm

Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	9 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	28 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M14
Prevlaka	nitriran + vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Hibridi	prikladno		
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	6 m/min	S
Inconel	prikladno	2 m/min	S
MMC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

