

Garant**Tvrdometalni strojni urezник, bez prevlake, M: M6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132570 M6
GTIN	4045197072023
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Vrlo čvrst, s kratkim uvodnim dijelom (2 – 3 uvodna navoja). VHM-izvedba.****Prednost:****Optimalno vlastito vođenje.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HM

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 5 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	5 mm
Broj steznih utora	4
Ø navoja	6 mm
Nagib navoja	1 mm
Broj oštrica Z	4
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	80 mm

4-kutna drška □	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HM
Dubina navoja	18 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M6
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h6
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	bijela
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
GG(G)	prikladno	16 m/min	K
CuZn	prikladno	20 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		