



Produžetak za ureznik s HB površinom, tip: 5L



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338420 5L
GTIN	4045197812278
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure s četverokutom.

h6 drška s Weldon površinom za prihvat ujedno i u Weldon steznoj glavi / termosteznoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

za \varnothing drške s navojem d_2	7 mm
Produžetak $\varnothing D_3$	8 mm
Produžetak L_2	70 mm
za navojni \varnothing svrdla d 1 DIN 374/376	M9 – M10
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371	M7
Produžetak K_2	6,2 mm
Produžetak L_3	230 mm

Vrsta proizvoda

Produžetak