

Garant
VHM gruborezno glodalo za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 21X9mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	208027 21X9
GTIN	4062406397265
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

S novom prevlakom visokih performansi za maksimalan vijek trajanja. Bokovi zubi su brušeni stoga se glodalo ne može zaglaviti u obratku. Površina specijalno obrađena.

Napomena:

Za glodanje T utora prema DIN 650.

Sve do punog zahvata glodala i obratka f_z održavajte na 50%.

Zamjenski proizvod za br. 208034.

Tehnički opis

Ø reza D_c	21 mm
za T-utore DIN 650	12 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Ø drške D_s	12 mm
Tip	NF
Broj zubi Z	6
Ukupna duljina L	74 mm
Posmak f_z u čeliku < 900 N/mm ²	0,034 mm
Oslobađanje Ø D_1	10 mm
Duljina rezne oštrice l_1	9 mm

Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 851
Profil glodanja	križno ozubljen
Tolerancija nazivnog \emptyset	d11
Kut spirale	10 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	105 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		