

Garant**Tvrdometalni strojni urezник, bez prevlake, M: M10****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 132570 M10 |
| GTIN | 4045197072047 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:****Vrlo čvrst, s kratkim uvodnim dijelom (2 – 3 uvodna navoja). VHM-izvedba.****Prednost:****Optimalno vlastito vođenje.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HM

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 8,5 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|---------|
| Ø navoja | 10 mm |
| Broj steznih utora | 4 |
| Ø osnovne rupe | 8,5 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Nagib navoja | 1,5 mm |
| Standard | DIN 371 |
| Ø drške D _s | 10 mm |
| Ukupna duljina L | 100 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 4-kutna drška □ | 8 mm |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Rezni materijal | HM |
| Dubina navoja | 30 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M10 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h6 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod osnovne rupe |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
| Prsten u boji | bijela |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| GG(G) | prikladno | 16 m/min | K |
| CuZn | prikladno | 20 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |